



## Kaasujuotin Independent, ERSA tyyppi: 75



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 082250 75     |
| GTIN         | 4003008061574 |
| Tuoteluokka  | 04C           |

### Kuvaus

#### Malli:

Ergonominen kaasukolvi, jossa **kätevä pietsosytytys**. Täyttö tavallisella butaanikaasulla (sytytinkaasu).

#### Käyttö:

Huolto- ja korjaustyöt paikoissa, joissa ei ole sähkövirtaa saatavilla, esim. sähkökatkoksen takia.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää talttamaiset juotoskärjet 1,0; 2,4; 3,2 ja 4,8 mm. Poltinkärki (enint. 1400°C), kuumailmapuhallin (enint. 700°C), lämpöveitsi, kuumennuspelti kutistesukkien kutistamista varten, puhdistussieni ja sienen säilytysrasia kätevässä muovilaatikossa.

### Tekninen kuvaus

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Kaasujuottokolvin paino        | 73 g          |
| Käyttöaika/täysi kaasusäiliö   | 30 - 90 min   |
| sytytyksen tyyppi              | Pietsosytytys |
| Kuumennusaika                  | n. 46 s       |
| Suurin juottokärjen lämpötila  | 580 °C        |
| Kuumennustehon portaaton säätö | 15 - 75 W     |
| Juottokärjen leveys            | 1 - 4,8 mm    |
| kaasutyyppi                    | Butaanikaasu  |

Tuotetyyppi

Juotin

---

**Tarvikkeet**

Juotinkärki Valmistajamerkintä G072KN

082400 G072KN