Garant

Kutistusistukka, HSK-A 63 A = 200, Kiinnitys-Ø D1: 6mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	308235 6
GTIN	4045197291189
Tuoteluokka	31A

Kuvaus

Malli:
Työkalujen integroitu pituudensäätö kiinnitys-Ø D_1 6 mm alkaen (säätömatka 10 mm).
Kiinnitys-Ø D_1 6 mm alkaen kierrereiät tasapainotusruuveille.
· **Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.**
· **Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja KM:lle.**
· **RFID-/Balluff chip -poraus.**
GARANT: HSK-työpinnat työstetyt. **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**
Käyttö:
· **Lieriövarsijyrsinten ja -porien kiinnittämiseen (toleranssi h6).**
· **Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.**
Toimituksen sisältö:
Istukoissa, joissa on pituuden säätö ja pituuden säätöruuvi (kiinnitys-Ø D_1 6 mm alkaen).
Erikoistarvike:
Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410 – 302416. Kutistuslaitteet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 180.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	200 mm
Kiinnitys-Ø D_1	6 mm
Ø D_2	21 mm
Ulko-Ø D	27 mm

Sovitin	HSK-A 63 A = 200
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min^{-1}
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354235 6-9
Alakaappi laitteelle	354290
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354236 6-9