



## Kierteityslaitte Rubber-Flex monialuekiinnitysholkeille, Tyyppi: M3-12



### Tilaustiedot

Tilausnumero	333500 M3-12
GTIN	4045197312686
Tuoteluokka	35D

### Kuvaus

#### Malli:

- Laitteisiin, joissa on vain yksi pyörimissuunta.
- Säädetty turvaliukukytin, suojaa kierretappia murtumiselta.
- Pituuden tasaus vedossa ja työnnössä, tasaa koneen syötön ja kierteen nousun välillä olevaa eroa.
- Automaattinen syöttö takaa tarkan kierteen.
- Automaattinen pikapalautus 1,6 : 1.
- Pyörintä kumpaankin suuntaan mahdollinen ilman lisäosia.
- Mahdollisuus Rubber-Flex-kiristysholkkien tai pikavaihtopitimien käyttöön.
- Lyhyt lastuamisjousto, sallii lastun poistumisen kierrettä vahingoittamatta.

Koot M3–M12 ja M10–M30 kaksoiskiinnityksellä.

#### Kuvateksti:

Mutteri kierteen syvyyden tarkkaan säätämiseen,  $\pm 0,1$  mm.

#### Käyttö:

- Kiinnitys pyörivään karaan.
- Tarkkojen kierteiden leikkuuseen.
- Käytettävissä vasemmalle ja oikealle kierteelle pohjareikiin ja läpireikiin ilman tarvetta vaihtaa osia etukäteen.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää pitovarren ja tuotteessa nro 3335002 myös laitteeseen sopivat 2 monialuekiristysholkkia (Rubber Flex), 2 kiintoavainta ja 1 ruuvinvääntimen kuusiokoloruuville laitteen mukaan!

**Erikoistarvike:**

Monialuekiinnitysholkit (Rubber Flex) nro 333640, varakiinnitysleuat nro 333630, katso varaosalista.

**Huomautus:**

Sopivat kartiovarret nro 342500; 342600.

## Tekninen kuvaus

Kierteitysalue	M3–M12
Kartiovarsikiinnitys DIN 238	B 16
Automaattinen iskunpituus	15 mm
Kotelon Ø	70 mm
2. kiristysholkkien Ø-alue	6,5 - 10 mm
Maksimikierrokset	1100 min <sup>-1</sup>
1. kiristysholkkien Ø-alue	3,5 - 6,5 mm
Paino	1,7 kg
Kokonaispituus	176 mm
Tuotetyyppi	Kierteityslaite

## Tarvikkeet

Monialuekiinnitysholkit Rubber Flex Kiristysalue varren-Ø:lle 3,5-6,5 mm	333640 3,5-6,5
Kiinnitysleuat Sopii tyyppiin M3-12	333630 M3-12
Monialuekiinnitysholkit Rubber Flex Kiristysalue varren-Ø:lle 6,5-10 mm	333640 6,5-10