

**ALZMETALL**  
we drive productivity**Pöytäporakone ALZTRONIC, poran enimmäis-Ø, teräs: 14 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	076560 14
GTIN	2050001755377
Tuoteluokka	03P

**Kuvaus****Malli:**

Nopeasti pyörivä, pitkäikäinen ja tarkka pöytäporakone.

- **Vaihtovirtamoottori 230 V, 50 Hz.**
- **Digitaalinen kierrosluvun näyttö.**
- **Portaaton kierrosluvun säätö.**
- **Pyörii molempiin suuntiin.**
- **Käännettävä karansuojus, sähköinen varmistus.**
- **Sienipainike (lukittuva) hätäpysäytykseen.**
- **24 kuukauden takuu, 10 vuoden varaosatakuu.**
- **Ilman poraistukkaa.**

Jäykkä porapää ja korkeussäädettävä sekä käännettävä konepöytä.

**Huomautus:**

Muita pöytäporakoneita pyynnöstä.

Valmistajamerkintä: ALZTRONIC 14

Tehonkulutus: 540 W

Enimmäiskierrosluku: 230 - 4000 min<sup>-1</sup>

Työkalupidin: MK2

Kierreporan enimmäis-Ø, teräs: M10

Karan syöttöväli: 80 mm

## Tekninen kuvaus

Ulottuma	190 mm
Syöttö	manuaalinen
Karan ja pohjalevyn etäisyys vähintään	437 mm
Konepöydän korkeuden säätö	vinssi
Paino	83 kg
Konepöydän pituus, hyötypinta	300 mm
Karan ja konepöydän etäisyys vähintään	75 mm
poran enimmäis-Ø, teräs	14 mm
Tehonkulutus	540 W
Kierreporan enimmäis-Ø, teräs	M10
Koneen pohjalevyn korkeus, hyötypinta	240 mm
Enimmäiskierrosluku	230 - 4000 min <sup>-1</sup>
Työkalupidin	MK2
Karan syöttöväli	80 mm
Valmistajamerkintä	ALZTRONIC 14
Koneen pohjalevyn leveys, hyötypinta	300 mm
Karan ja pohjalevyn etäisyys enintään	437 mm
Konepöydän leveys, hyötypinta	240 mm
Pylvään Ø	65 mm
Karan ja konepöydän etäisyys enintään	357 mm
T-uran nimellismitta	12 mm
T-urien lukumäärä	2
T-urien välimatka	80 mm