



Kierteityslaite Rubber-Flex monialuekiinnitysholkeille, Tyyppi: M10-30



Tilaustiedot

Tilausnumero	333500 M10-30
GTIN	4045197312709
Tuoteluokka	35D

Kuvaus

Malli:

- Laitteisiin, joissa on vain yksi pyörimissuunta.
- Säädetty turvaliukukytin, suojaa kierretappia murtumiselta.
- Pituuden tasaus vedossa ja työnnössä, tasaa koneen syötön ja kierteen nousun välillä olevaa eroa.
- Automaattinen syöttö takaa tarkan kierteen.
- Automaattinen pikapalautus 1,6 : 1.
- Pyörintä kumpaankin suuntaan mahdollinen ilman lisäosia.
- Mahdollisuus Rubber-Flex-kiristysholkkien tai pikavaihtopitimien käyttöön.
- Lyhyt lastuamisjousto, sallii lastun poistumisen kierrettä vahingoittamatta.

Koot M3–M12 ja M10–M30 kaksoiskiinnityksellä.

Kuvateksti:

Mutteri kierteen syvyyden tarkkaan säätämiseen, $\pm 0,1$ mm.

Käyttö:

- Kiinnitys pyörivään karaan.
- Tarkkojen kierteiden leikkuuseen.
- Käytettävissä vasemmalle ja oikealle kierteelle pohjareikiin ja läpireikiin ilman tarvetta vaihtaa osia etukäteen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pitovarren ja tuotteessa nro 3335002 myös laitteeseen sopivat 2 monialuekiristysholkkia (Rubber Flex), 2 kiintoavainta ja 1 ruuvinvääntimen kuusiokoloruuville laitteen mukaan!

Erikoistarvike:

Monialuekiinnitysholkit (Rubber Flex) nro 333640, varakiinnitysleuat nro 333630, katso varaosalista.

Huomautus:

Sopivat kartiovarret nro 342500; 342600.

Tekninen kuvaus

Kotelon Ø	108 mm
Paino	7,2 kg
Automaattinen iskunpituus	30 mm
Kartiovarsikiinnitys DIN 238	B24
Kokonaispituus	303 mm
Maksimikierrokset	350 min ⁻¹
1. kiristysholkkien Ø-alue	10 - 16 mm
2. kiristysholkkien Ø-alue	16 - 23 mm
Kierteitysalue	M10–M30
Tuotetyyppi	Kierteityslaite

Tarvikkeet

Monialuekiinnitysholkit Rubber Flex Kiristysalue varren-Ø:lle 10-16 mm	333640 10-16
Monialuekiinnitysholkit Rubber Flex Kiristysalue varren-Ø:lle 16-23 mm	333640 16-23