



Kierteityslaitte pikavaihtopitimille, Tyyppi: M3-12



Tilaustiedot

Tilausnumero	333600 M3-12
GTIN	4045197312716
Tuoteluokka	35D

Kuvaus

Malli:

- Laitteisiin, joissa on vain yksi pyörimissuunta.
- Säädetty turvaliukukytin, suojaa kierretappia murtumiselta.
- Pituuden tasaus vedossa ja työnössä, tasaa koneen syötön ja kierteen nousun välillä olevaa eroa.
- Automaattinen syöttö takaa tarkan kierteen.
- Automaattinen pikapalautus 1,6 : 1.
- Pyörintä kumpaankin suuntaan mahdollinen ilman lisäosia.
- Mahdollisuus Rubber-Flex-kiristysholkkien tai pikavaihtopitimien käyttöön.
- Lyhyt lastuamisjousto, sallii lastun poistumisen kierrettä vahingoittamatta.

Käyttö:

- Kiinnitys pyörivään karaan.
- Tarkkojen kierteiden leikkuuseen.
- Käytettävissä vasemmalle ja oikealle kierteelle pohjareikiin ja läpireikiin ilman tarvetta vaihtaa osia etukäteen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pitovarren ja tuotteessa nro 3335002 myös laitteeseen sopivat 2 monialuekiristysholkkia (Rubber Flex), 2 kiintoavainta ja 1 ruuvinvääntimen kuusiokoloruuville laitteen mukaan!

Erikoistarvike:

Pikavaihtopitimet nro 335420 – 335640.

Varakiinnitysjärjestelmä nro 333630 (katso varaosaluettelo).

Huomautus:

Sopivat kartiovarret nro 342500; 342600.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	176 mm
2. kiristysholkkien Ø-alue	6,5 - 10 mm
1. kiristysholkkien Ø-alue	3,5 - 6,5 mm
Paino	1,7 kg
Automaattinen iskunpituus	15 mm
Kartiovarsikiinnitys DIN 238	B 16
Kotelon Ø	70 mm
Kierteitysalue	M3–M12
Maksimikierrokset	1100 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kierteityslaite

Tarvikkeet

MK-irtokara, tarkkuusmalli MK / poraistukka-kartio 4/16	342600 4/16
MK-irtokara, tarkkuusmalli MK / poraistukka-kartio 2/16	342600 2/16
MK-irtokara MK / poraistukka-kartio 2/16	342500 2/16
MK-irtokara, tarkkuusmalli MK / poraistukka-kartio 3/16	342600 3/16
MK-irtokara MK / poraistukka-kartio 3/16	342500 3/16
MK-irtokara MK / poraistukka-kartio 1/16	342500 1/16
MK-irtokara MK / poraistukka-kartio 4/16	342500 4/16
MK-irtokara, tarkkuusmalli MK / poraistukka-kartio 1/16	342600 1/16