



Kierteityslaite pikavaihtopitimille, Tyyppi: M5-20



Tilaustiedot

Tilausnumero	333600 M5-20
GTIN	4045197312723
Tuoteluokka	35D

Kuvaus

Malli:

- Laitteisiin, joissa on vain yksi pyörimissuunta.
- Säädetty turvaliukukytin, suojaa kierretappia murtumiselta.
- Pituuden tasaus vedossa ja työnössä, tasaa koneen syötön ja kierteen nousun välillä olevaa eroa.
- Automaattinen syöttö takaa tarkan kierteen.
- Automaattinen pikapalautus 1,6 : 1.
- Pyörintä kumpaankin suuntaan mahdollinen ilman lisäosia.
- Mahdollisuus Rubber-Flex-kiristysholkkien tai pikavaihtopitimien käyttöön.
- Lyhyt lastuamisjousto, sallii lastun poistumisen kierrettä vahingoittamatta.

Käyttö:

- Kiinnitys pyörivään karaan.
- Tarkkojen kierteiden leikkuuseen.
- Käytettävissä vasemmalle ja oikealle kiertelle pohjareikiin ja läpireikiin ilman tarvetta vaihtaa osia etukäteen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pitovarren ja tuotteessa nro 3335002 myös laitteeseen sopivat 2 monialuekiristysholkkia (Rubber Flex), 2 kiintoavainta ja 1 ruuvinvääntimen kuusiokoloruuville laitteen mukaan!

Erikoistarvike:

Pikavaihtopitimet nro 335420 – 335640.

Varakiinnitysjärjestelmä nro 333630 (katso varaosaluettelo).

Huomautus:

Sopivat kartiovarret nro 342500; 342600.

Tekninen kuvaus

2. kiristysholkkien Ø-alue	10 - 16 mm
Automaattinen iskunpituus	22 mm
Kokonaispituus	244 mm
Maksimikierrokset	750 min ⁻¹
Kartiovarsikiinnitys DIN 238	B 22
Kotelon Ø	85 mm
Paino	3,7 kg
Kierteitysalue	M5-20
1. kiristysholkkien Ø-alue	4,5 - 10 mm
Tuotetyyppi	Kierteityslaite

Tarvikkeet

MK-irtokara, tarkkuusmalli MK / poraistukka-kartio 5/22	342600 5/22
MK-irtokara, tarkkuusmalli MK / poraistukka-kartio 4/22	342600 4/22
MK-irtokara MK / poraistukka-kartio 3/22	342500 3/22
MK-irtokara, tarkkuusmalli MK / poraistukka-kartio 2/22	342600 2/22
MK-irtokara, tarkkuusmalli MK / poraistukka-kartio 3/22	342600 3/22
MK-irtokara MK / poraistukka-kartio 2/22	342500 2/22