

mato

Vipukäyttöinen vaseliinipuristin - ilman varusteita, 400 g



Tilaustiedot

Tilausnumero	083572
GTIN	4016553061067
Tuoteluokka	08H

Kuvaus

Malli:

Laadukas **teollisuusmalli** (näennäisvoitelu ei mahdollista), jossa portaaton männänvarren lukitus. Täyttö mahdollista irtorasvalla (sisältö 500 cm³) tai patruunalla (sisältö 400 g).

Standardi:

DIN 1283

Tekninen kuvaus

Koestuspaine	800 bar
Letkuliitântäkiekri	R1/8 tuuma
Työpaine	400 bar
Sisältö	400 g
Tuotenimen määräite	400 g
Tuotetyyppi	Rasvapuristin

Tarvikkeet

4-leukainen hydraulinen tartuntasuukappalesafeLOCK Kiinnityskierre 1/8	083596 1/8
---	------------

Panssariletku, jossa 4-leukainen hydraulinen tartuntasuukappale Kiinnityskierre 1/8	083586 1/8
Suutinputki ja yleissuukappale Kiinnityskierre 1/8	083583 1/8
Suutinputkin ja kärkisuukappale Kiinnityskierre 1/8	083584 1/8
Panssariletku ja luistokytkin Kiinnityskierre 1/8	083588 1/8
MonikäyttövaseliinipatruunaVakiorasvapuristimet Tyyppi PLUS	083590 PLUS
4-leukainen hydraulinen tartuntasuukappale Kiinnityskierre 1/8	083589 1/8
MonikäyttövaseliinipatruunaVakiorasvapuristimet Tyyppi UNI	083590 UNI