

**Työkalunpidin, muoto B1 säteittäinen, oikea, lyhyt, Varren Ø d1: 20 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319000 20
GTIN	4045197190987
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
- Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
- Kuulasuihkutussuutin.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Muoto: B

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 55 mm

b₂: 30 mm

h₅: 30 mm

h₆: 25 mm

Tekninen kuvaus

h ₆	25 mm
b ₂	30 mm

h_2	22 mm
Varren $\varnothing d_1$	20 mm
l_2	30 mm
l_1	16 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 20
b_1	55 mm
h_1	16 mm
h_5	30 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka

Tarvikkeet

Asennusavain kuulasuuttimelle Koko 10

319003 10