

**Garant****Pikavaihtokierteitysistukka, Varren Ø 20 mm, Kierteenleikkausalue: M3-12****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 334620 M3-12  |
| GTIN         | 4045197487865 |
| Tuoteluokka  | 31P           |

**Kuvaus****Malli:**

- Lyhyt malli, joustava työnnön ja vedon pituudentasaus.
- Säädelvä leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.
- **GARANT**, jossa kuulaohjainholkki varmistaa välyksettömän pituudentasauksen.

**Kuulaohjainholkki varmistaa vaivattoman ja välyksettömän pituudentasauksen.**

Lieriövarsi, standardin DIN 1835 muk., muodot B ja E.

**Käyttö:**

- Kalibroitujen kierteiden valmistamiseen.
- Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
- NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.

**Erikoistarvike:**

Pikavaihtopitimet nro 335420 – 335660.

**Huomautus:**

- **Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.**
- **Kierteitysistukka ei sovi sisäjähdytykseen.**

Pituudentasaus, työntö: 7,5 mm

Pituudentasaus, veto: 7,5 mm

Ulko-Ø D: 38 mm

Sisä-Ø D<sub>i</sub>: 19 mm

Ulkonema A-mitta: 39 mm

**Tekninen kuvaus**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Ulko-Ø D               | 38 mm             |
| Pituudentasaus, työntö | 7,5 mm            |
| Sisä-Ø D <sub>1</sub>  | 19 mm             |
| Kierteenleikkausalue   | M3 – M12          |
| Pituudentasaus, veto   | 7,5 mm            |
| Ulkonema A-mitta       | 39 mm             |
| Sovitin                | Varren Ø 20 mm    |
| Tuotetyyppi            | Kierteitysistukka |

## Tarvikkeet

|   |            |
|---|------------|
| Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin<br>Kierretapinvarren Ø 6 mm   | 335645 6   |
| Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkestä Kierretapinvarren<br>Ø 10 mm    | 335420 10  |
| Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren<br>Ø 8 mm     | 335610 8   |
| Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren<br>Ø 3,5 mm   | 335610 3,5 |
| Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin<br>Kierretapinvarren Ø 3,5 mm | 335645 3,5 |
| Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkestä Kierretapinvarren<br>Ø 3,5 mm   | 335420 3,5 |
| Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkestä Kierretapinvarren<br>Ø 8 mm     | 335420 8   |
| Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkestä Kierretapinvarren<br>Ø 11 mm    | 335420 11  |
| Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin<br>Kierretapinvarren Ø 4,5 mm | 335645 4,5 |
| Sarja pikavaihtopitimiä ilman turvaliukukytkestä, 8-osainen             | 335460     |
| Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkestä Kierretapinvarren<br>Ø 9 mm     | 335420 9   |

|   |            |
|---|------------|
| Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 10 mm   | 335610 10  |
| Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 8 mm  | 335645 8   |
| Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 7 mm    | 335420 7   |
| Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 11 mm   | 335610 11  |
| Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 10 mm | 335645 10  |
| Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm  | 335645 9   |
| Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 6 mm    | 335610 6   |
| Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 7 mm  | 335645 7   |
| Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 4,5 mm  | 335610 4,5 |
| Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 7 mm    | 335610 7   |
| Sarja pikavaihtopitimiä, turvaliukukytkin, 8-osainen                | 335650     |
| Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 6 mm    | 335420 6   |
| Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm    | 335610 9   |
| Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 4,5 mm  | 335420 4,5 |