

Garant**Pikavaihtokierteitysistukka, SK 50, Kierteenleikkausalue: M3-12****Tilastiedot**

Tilausnumero	334638 M3-12
GTIN	4045197488466
Tuoteluokka	31P

Kuvaus**Malli:**

- Lyhyt malli, joustava työnnön ja vedon pituudentasaus.
 - Säädeltävä leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.
 - **GARANT**, jossa kuulaohjainholkki varmistaa välyksettömän pituudentasauksen.
- Kuulaohjainholkki varmistaa vaivattoman ja välyksettömän pituudentasauksen.**

Käyttö:

- Kalibroitujen kierteiden valmistamiseen.
- Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
- **NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.**

Erikoistarvike:

Pikavaihtopitimet nro 335420 – 335660.

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806. AB-kiristysavaimet nro 308820; 308835.

Huomautus:

- **Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.**
- **Kierteitysistukka ei sovi sisäjähdytykseen.**

Kiinnitysnormi: ISO 7388-1

Pituudentasaus, työntö: 7,5 mm

Pituudentasaus, veto: 7,5 mm

Ulko-Ø D: 38 mm

Sisä-Ø D_i: 19 mm

Ulkonema A-mitta: 62 mm

Tekninen kuvaus

Sisä-Ø D ₁	19 mm
Pituudentasaus, veto	7,5 mm
Ulko-Ø D	38 mm
Ulkonema A-mitta	62 mm
Kierteenleikkausalue	M3 – M12
Pituudentasaus, työntö	7,5 mm
Sovitin	SK 50
Kiinnitysnormi	DIN 69871
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

Tarvikkeet

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308700 50
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 7 mm	335645 7
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 3,5 mm	335610 3,5
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 7 mm	335420 7
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 4,5 mm	335610 4,5
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 4,5 mm	335420 4,5

Sarja pikavaihtopitimiä ilman turvaliukukytkintä, 8-osainen	335460
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308780 50
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 3,5 mm	335645 3,5
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 8 mm	335645 8
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 9 mm	335420 9
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 11 mm	335420 11
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 8 mm	335420 8
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Momenttinvaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308810 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO- varteen 50	308615 50
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 10 mm	335645 10
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 7 mm	335610 7
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm	335645 9
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Momenttinvaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308812 50
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 6 mm	335645 6

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 10 mm	335420 10
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 11 mm	335610 11
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 6 mm	335610 6
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 4,5 mm	335645 4,5
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 10 mm	335610 10
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 3,5 mm	335420 3,5
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 6 mm	335420 6
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm	335610 9
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 8 mm	335610 8