

Garant**Pikavaihtokierteitysistukka, HSK-A 100, Kierteenleikkausalue: M6-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	334656 M6-20
GTIN	4045197488572
Tuoteluokka	31P

Kuvaus**Malli:**

- Lyhyt malli, joustava työnnön ja vedon pituudentasaus.
 - Säädeltävä leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.
 - **GARANT**, jossa kuulaohjainholkki varmistaa välyksettömän pituudentasauksen.
- Kuulaohjainholkki varmistaa vaivattoman ja välyksettömän pituudentasauksen.**

Käyttö:

- Kalibroitujen kierteiden valmistamiseen.
- Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
- NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.

Erikoistarvike:

Pikavaihtopitimet nro 335420 – 335660.

Hylsyavain nro 309890.

Huomautus:

- **Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.**
- **Kierteitysistukka ei sovi sisäjähdytykseen.**

Kiinnitysnormi: DIN 69893

Pituudentasaus, työntö: 10 mm

Pituudentasaus, veto: 12,5 mm

Ulko-Ø D: 60 mm

Sisä-Ø D₁: 31 mm

Ulkonema A-mitta: 100 mm

Tekninen kuvaus

Sisä-Ø D ₁	31 mm
Pituudentasaus, työntö	10 mm
Ulko-Ø D	60 mm
Pituudentasaus, veto	12,5 mm
Kierteenleikkausalue	M6 – M20
Ulkonema A-mitta	100 mm
Sovitin	HSK-A 100
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

Tarvikkeet

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 7 mm	335620 7
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 14 mm	335647 14
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkestä Kierretapinvarren Ø 6 mm	335430 6
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 16 mm	335647 16
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkestä Kierretapinvarren Ø 14 mm	335430 14
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 6 mm	335620 6
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm	335620 9
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkestä Kierretapinvarren Ø 8 mm	335430 8
	335620 10

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren
Ø 10 mm

Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin
Kierretapinvarren Ø 9 mm

335647 9

Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin
Kierretapinvarren Ø 11 mm

335647 11

Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin
Kierretapinvarren Ø 8 mm

335647 8

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren
Ø 12 mm

335620 12

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren
Ø 10 mm

335430 10

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren
Ø 7 mm

335430 7

Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin
Kierretapinvarren Ø 12 mm

335647 12

Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin
Kierretapinvarren Ø 7 mm

335647 7

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren
Ø 11 mm

335430 11

Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin
Kierretapinvarren Ø 10 mm

335647 10

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren
Ø 16 mm

335620 16

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren
Ø 11 mm

335620 11

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren
Ø 14 mm

335620 14

Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin
Kierretapinvarren Ø 6 mm

335647 6

Sarja pikavaihtopitimiä ilman turvaliukukytkintä, 9-osainen

335470

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren
Ø 16 mm

335430 16

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren
Ø 9 mm

335430 9

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 12 mm	335430 12
HSK-jäähdytysnesteputki HSK:lle 100	309880 100
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 8 mm	335620 8