

Garant**Pikavaihtokierteitysistukka, SK 50, Kierteenleikkausalue: M6-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	334638 M6-20
GTIN	4045197488473
Tuoteluokka	31P

Kuvaus**Malli:**

- Lyhyt malli, joustava työnnön ja vedon pituudentasaus.
 - Säädeltävä leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.
 - **GARANT**, jossa kuulaohjainholkki varmistaa välyksettömän pituudentasauksen.
- Kuulaohjainholkki varmistaa vaivattoman ja välyksettömän pituudentasauksen.**

Käyttö:

- Kalibroitujen kierteiden valmistamiseen.
- Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
- **NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.**

Erikoistarvike:

Pikavaihtopitimet nro 335420 – 335660.

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806. AB-kiristysavaimet nro 308820; 308835.

Huomautus:

- **Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.**
- **Kierteitysistukka ei sovi sisäjähdytykseen.**

Kiinnitysnormi: ISO 7388-1

Pituudentasaus, työntö: 12,5 mm

Pituudentasaus, veto: 12,5 mm

Ulko-Ø D: 55 mm

Sisä-Ø D_i: 31 mm

Ulkonema A-mitta: 83 mm

Tekninen kuvaus

Sisä-Ø D ₁	31 mm
Ulko-Ø D	55 mm
Pituudentasaus, työntö	12,5 mm
Pituudentasaus, veto	12,5 mm
Kierteenleikkausalue	M6 – M20
Ulkonema A-mitta	83 mm
Sovitin	SK 50
Kiinnitysnormi	DIN 69871
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

Tarvikkeet

Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 11 mm	335647 11
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO- varteen 50	308720 50
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 14 mm	335430 14
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Sarja pikavaihtopitimiä ilman turvaliukukytöntä, 9-osainen	335470
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 14 mm	335647 14
Momenttivaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308810 50
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm	335620 9

Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 16 mm	335647 16
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 7 mm	335647 7
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 10 mm	335620 10
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm	335647 9
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 7 mm	335620 7
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 11 mm	335430 11
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 6 mm	335647 6
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 9 mm	335430 9
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 11 mm	335620 11
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 8 mm	335430 8
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 10 mm	335647 10
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 12 mm	335620 12
Momenttivaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308812 50
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO- varteen 50	308615 50
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50

Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 6 mm	335620 6
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 14 mm	335620 14
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 12 mm	335430 12
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 12 mm	335647 12
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 8 mm	335620 8
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 16 mm	335430 16
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 10 mm	335430 10
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 16 mm	335620 16
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 8 mm	335647 8
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 7 mm	335430 7
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308780 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO- varteen 50	308700 50
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 6 mm	335430 6
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50