

**Työkalunpidin, muoto B2 säteittäinen, vasen, lyhyt, Varren Ø d1: 50 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319010 50
GTIN	4045197373663
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
- Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
- Kuulasuihkutussuutin.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Muoto: B

h₁: 32 mm

h₂: 41 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

h₅: 35 mm

h₆: 60 mm

Tekninen kuvaus

b ₂	50 mm
h ₁	32 mm

h_2	41 mm
h_5	35 mm
h_6	60 mm
l_2	55 mm
l_1	30 mm
Varren $\varnothing d_1$	50 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 50
b_1	100 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka