

Garant**Pikavaihtokierteitysistukka, Varren Ø 25 mm, Kierteenleikkausalue: M3-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	334624 M3-12
GTIN	4045197487889
Tuoteluokka	31P

Kuvaus**Malli:**

- Lyhyt malli, joustava työnnön ja vedon pituudentasaus.
- Säädeltävä leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.
- **GARANT**, jossa kuulaohjainholkki varmistaa välyksettömän pituudentasauksen.

Kuulaohjainholkki varmistaa vaivattoman ja välyksettömän pituudentasauksen.

Lieriövarsi, standardin DIN 1835 muk., muodot B ja E.

Käyttö:

- Kalibroituja kierteiden valmistamiseen.
- Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
- NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.

Erikoistarvike:

Pikavaihtopitimet nro 335420 – 335660.

Huomautus:

- **Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.**
- **Kierteitysistukka ei sovi sisäjähdytykseen.**

Pituudentasaus, työntö: 7,5 mm

Pituudentasaus, veto: 7,5 mm

Ulko-Ø D: 38 mm

Sisä-Ø D_i: 19 mm

Ulkonema A-mitta: 39 mm

Tekninen kuvaus

Kierteenleikkausalue	M3 – M12
Ulko-Ø D	38 mm
Pituudentasaus, työntö	7,5 mm
Sisä-Ø D ₁	19 mm
Ulkonema A-mitta	39 mm
Pituudentasaus, veto	7,5 mm
Sovitin	Varren Ø 25 mm
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

Tarvikkeet

Sarja pikavaihtopitimiä, turvaliukukytkin, 8-osainen	335650
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 3,5 mm	335610 3,5
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 6 mm	335610 6
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkestä Kierretapinvarren Ø 3,5 mm	335420 3,5
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkestä Kierretapinvarren Ø 8 mm	335420 8
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 7 mm	335645 7
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 10 mm	335610 10
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 7 mm	335610 7
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm	335645 9
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm	335610 9
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 8 mm	335645 8

Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 3,5 mm	335645 3,5
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 4,5 mm	335645 4,5
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 8 mm	335610 8
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 9 mm	335420 9
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 6 mm	335420 6
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 10 mm	335420 10
Sarja pikavaihtopitimiä ilman turvaliukukytöntä, 8-osainen	335460
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 11 mm	335420 11
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 11 mm	335610 11
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 4,5 mm	335610 4,5
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 6 mm	335645 6
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 10 mm	335645 10
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 7 mm	335420 7
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 4,5 mm	335420 4,5