

SWISS TOOLS

Työkalunpidin aksiaalinen, 2-kertainen, oikea, PSC-50, Nelikulmapitimelle: 20 mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	318923 20
GTIN	2050001715531
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Malli:**

Säädettävä jäähdytysuutin sisäkierteellä.

Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

Huomautus:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Kiinnitysnormi: ISO 26623-2

Sisäjähdytys: ja

Ulkonema A-mitta: 98 mm

Kiinnityspituus L₁: 75 mm

B: 30 mm

Ulko-Ø D: 80 mm

Tekninen kuvaus

Nelikulmapitimelle	20 mm
Kiinnityspituus L ₁	75 mm
B	30 mm
Ulkonema A-mitta	98 mm
Ulko-Ø D	80 mm

Sovitin	PSC-50
Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Sisäjäähdytys	kyllä