

SWISS TOOLS

**Työkalunpidin aksiaalinen, 1-kertainen, vasen, PSC-40, Nelikulmapitimelle: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	318902 20
GTIN	2050001715661
Tuoteluokka	36D

**Kuvaus****Malli:**

Säädettävä jäähdytysuutin sisäkierteellä.

**Käyttö:**

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

**Huomautus:**

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnityspituus L <sub>1</sub>	60 mm
B	30 mm
Ulkonema A-mitta	80 mm
Nelikulmapitimelle	20 mm
Ulko-Ø D	80 mm
Sovitin	PSC-40
Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Työkalunpidin

