



Pikavaihtokierteitysistukka, BT 40, Kierteenleikkausalue: M6-20



Tilaustiedot

Tilausnumero	334665 M6-20
GTIN	4045197488510
Tuoteluokka	32P

Kuvaus

Malli:

- Lyhyt malli, joustava työntön ja vedon pituudentasaus.
- Säädeltävä leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.

Käyttö:

- Kalibroitujen kierteiden valmistamiseen.
- Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
- NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.

Erikoistarvike:

Pikavaihtopitimet nro 335420 – 335660.

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806. AB-kiristysavaimet nro 308820; 308835.

Huomautus:

- **Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.**
- **Kierteitysistukka ei sovi sisäjähdytykseen.**

Kiinnitysnormi: ISO 7388-2

Pituudentasaus, työntö: 12,5 mm

Pituudentasaus, veto: 12,5 mm

Ulko-Ø D: 55 mm

Sisä-Ø D₁: 31 mm

Ulkonema A-mitta: 100 mm

Tekninen kuvaus

Sisä-Ø D ₁	31 mm
Kierteenleikkausalue	M6 – M20
Ulko-Ø D	55 mm
Pituudentasaus, veto	12,5 mm
Pituudentasaus, työntö	12,5 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
Sovitin	BT 40
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Vetopultti Hurco 60°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308803 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 10 mm	335647 10
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 12 mm	335620 12
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Momenttinvaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308810 40
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Sarja pikavaihtopitimiä ilman turvaliukukytkintä, 9-osainen	335470
Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 10 mm	335620 10

Kiinnityspultit Mazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Vetopultti Hurco 45°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Vetopultti Hurco 90°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308805 40
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 6 mm	335430 6
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 16 mm	335430 16
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm	335620 9
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 9 mm	335430 9
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308780 40
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 8 mm	335620 8
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm	335647 9
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 12 mm	335647 12
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 14 mm	335620 14
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 16 mm	335647 16
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 7 mm	335430 7
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40

Vetopultti Hurco 90°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 7 mm	335620 7
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 8 mm	335430 8
Vetopultti Hurco 45°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Vetopultti Hurco 60°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308804 40
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 12 mm	335430 12
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 16 mm	335620 16
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 14 mm	335430 14
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 14 mm	335647 14
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 11 mm	335430 11
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308720 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 10 mm	335430 10
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 8 mm	335647 8
Kiinnityspulkit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 11 mm	335647 11
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40

Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 7 mm	335647 7
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 6 mm	335620 6
Momenttivaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308812 40
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 6 mm	335647 6
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 11 mm	335620 11