

SWISS TOOLS

**Työkalunpidin aksiaalinen, 3-kertainen, oikea, PSC-50, Nelikulmapitimelle: 20 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	318925 20
GTIN	2050001714220
Tuoteluokka	36D

**Kuvaus****Malli:**

Säädettävä jäähdytyssoutin sisäkierteellä.

**Käyttö:**

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

**Huomautus:**

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Ulkonema A-mitta: 123 mm

Kiinnityspituus L<sub>1</sub>: 97 mm

B: 30 mm

Ulko-Ø D: 90 mm

**Tekninen kuvaus**

B	30 mm
Kiinnityspituus L <sub>1</sub>	97 mm
Ulkonema A-mitta	123 mm
Nelikulmapitimelle	20 mm
Ulko-Ø D	90 mm
Sovitin	PSC-50

Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teränpidin