



Työkalunpidin, muoto C1 aksiaalinen, oikea, Varren Ø d1: 50 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	319100 50
GTIN	4045197373724
Tuoteluokka	32V

Kuvaus

Malli:

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
- Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
- Kuulasuihkutussuutin.

Käyttö:

Tasopistämiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Muoto: C

h₁: 32 mm

h₂: 41 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

Varren leveys b₃: 26 mm

h₅: 50 mm

Tekninen kuvaus

Varren leveys b ₃	26 mm
l ₁	100 mm

b ₂	50 mm
b ₁	100 mm
h ₆	60 mm
h ₅	50 mm
h ₂	41 mm
h ₁	32 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 50
Varren Ø d ₁	50 mm
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka

Tarvikkeet

Asennusavain kuulasuuttimelle Koko 10

319003 10