



## Pikavaihtokierteitysistukka, MK3, Kierteenleikkausalue: M3-12



### Tilaustiedot

Tilausnumero	334645 M3-12
GTIN	4045197606808
Tuoteluokka	32P

### Kuvaus

#### Malli:

- **Lyhyt malli, joustava työnnön ja vedon pituudentasaus.**
- **Säädeltävä leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.**
- **GARANT, jossa kuulaohjainholkki varmistaa välyksettömän pituudentasauksen.**

Morsekartio DIN 228 B.

#### Käyttö:

- **Kalibroitujen kierteiden valmistamiseen.**
- **Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.**
- **NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.**

#### Erikoistarvike:

Pikavaihtopitimet nro 335420 – 335660.

#### Huomautus:

- **Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.**
- **Kierteitysistukka ei sovi sisäjähdytykseen.**

Pituudentasaus, työntö: 7,5 mm

Pituudentasaus, veto: 7,5 mm

Ulko-Ø D: 38 mm

Sisä-Ø D<sub>1</sub>: 19 mm

Ulkonema A-mitta: 46 mm

### Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	38 mm
Pituudentasaus, veto	7,5 mm

Ulkonema A-mitta	46 mm
Kierteenleikkausalue	M3 – M12
Sisä-Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Pituudentasaus, työntö	7,5 mm
Sovitin	MK3
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

## Tarvikkeet

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm	335610 9
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 4,5 mm	335645 4,5
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 11 mm	335420 11
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 3,5 mm	335610 3,5
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 10 mm	335420 10
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 7 mm	335420 7
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 10 mm	335610 10
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 11 mm	335610 11
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 3,5 mm	335645 3,5
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 4,5 mm	335610 4,5
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm	335645 9
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 7 mm	335610 7

Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 8 mm	335645 8
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 6 mm	335420 6
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 10 mm	335645 10
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 8 mm	335420 8
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 8 mm	335610 8
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 3,5 mm	335420 3,5
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 4,5 mm	335420 4,5
Sarja pikavaihtopitimiä ilman turvaliukukytöntä, 8-osainen	335460
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 9 mm	335420 9
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 7 mm	335645 7
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 6 mm	335610 6
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 6 mm	335645 6