

**Garant****eco-työkälinpidin, muoto B3 säteittäinen, oikea, lyhyt, Varren Ø d1: 20 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319051 20
GTIN	4045197523648
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
- Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
- Kuulasuihkutussuutin.

**GARANT eco** – Käytettäväksi tavallisten kääntöteränpidinten kanssa, **GARANT eco** – järjestelmän pistosorvauspidinten nro 273830 – 273891 ja **GARANT eco** – peruspidinten kanssa pistoon, nro 27 3651.

**Käyttö:**

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

**Standardi:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Muoto: B

h<sub>1</sub>: 16 mm

h<sub>2</sub>: 22 mm

b<sub>1</sub>: 55 mm

b<sub>2</sub>: 30 mm

h<sub>5</sub>: 30 mm

h<sub>6</sub>: 25 mm

**Tekninen kuvaus**

Värikoodi VDI-varrelle	VDI 20
$l_2$	30 mm
$l_1$	16 mm
$h_6$	25 mm
$b_2$	30 mm
$b_1$	55 mm
Varren $\varnothing d_1$	20 mm
$h_1$	16 mm
$h_5$	30 mm
$h_2$	22 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka