



## Pikavaihtokierteitysistukka, Varren Ø 25 mm, Kierteenleikkausalue: M6-20



### Tilaustiedot

Tilausnumero	334626 M6-20
GTIN	4045197488411
Tuoteluokka	32P

### Kuvaus

#### Malli:

- **Lyhyt malli, joustava työnnön ja vedon pituudentasaus.**
- **Säädeltävä leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.**
- **GARANT, jossa kuulaohjainholkki varmistaa välyksettömän pituudentasauksen.**

Lieriövarsi, standardin DIN 1835 muk., muodot B ja E.

#### Käyttö:

- **Kalibroitujen kierteiden valmistamiseen.**
- **Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.**
- **NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.**

#### Erikoistarvike:

Pikavaihtopitimet nro 335420 – 335660.

#### Huomautus:

- **Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.**
- **Kierteitysistukka ei sovi sisäjähdytykseen.**

Pituudentasaus, työntö: 12,5 mm

Pituudentasaus, veto: 12,5 mm

Ulko-Ø D: 55 mm

Sisä-Ø D<sub>i</sub>: 31 mm

Ulkonema A-mitta: 64 mm

### Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	64 mm
------------------	-------

Sisä-Ø D <sub>1</sub>	31 mm
Pituudentasaus, työntö	12,5 mm
Ulko-Ø D	55 mm
Pituudentasaus, veto	12,5 mm
Kierteenleikkausalue	M6 – M20
Sovitin	Varren Ø 25 mm
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

## Tarvikkeet

Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 10 mm	335647 10
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkestä Kierretapinvarren Ø 8 mm	335430 8
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 14 mm	335620 14
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 6 mm	335620 6
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 12 mm	335647 12
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm	335647 9
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 7 mm	335620 7
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkestä Kierretapinvarren Ø 14 mm	335430 14
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 12 mm	335620 12
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm	335620 9
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 8 mm	335620 8

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 16 mm	335620 16
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 14 mm	335647 14
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 11 mm	335430 11
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 11 mm	335620 11
Sarja pikavaihtopitimiä ilman turvaliukukytöntä, 9-osainen	335470
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 10 mm	335430 10
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 11 mm	335647 11
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 7 mm	335430 7
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 6 mm	335647 6
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 16 mm	335647 16
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 16 mm	335430 16
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 7 mm	335647 7
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 6 mm	335430 6
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 9 mm	335430 9
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 8 mm	335647 8
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 10 mm	335620 10
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 12 mm	335430 12