



Kierteitysistukka, tyyppi DSPL, varrella, Tyyppi: 20



Tilaustiedot

Tilausnumero	334510 20
GTIN	4045197313300
Tuoteluokka	35B

Kuvaus

Malli:

- **Kaksoiskiinnitys tapahtuu kolmella kiinnitysleualla, joilla kierretapin varsi keskitetään sekä neljällä leualla, joilla kierretapin nelikulma kiinnitetään.**
- **Turvakytkin estää oikein säädettyinä työkalun murtumisen. Pohjareikäkierteet voidaan leikata pohjaan asti.**
- **Uivuus tasaa suuntausvirheitä koneen karan ja työkappaleen välillä.**
- **Joustava pituudentasaus vaikuttaa työnnössä ja vedossa. Pituudentasaus estää sen, että käsi- tai koneellisessa syötössä kierre leikkautuisi virheellisesti.**

Käyttö:

Sisäkierteiden leikkuuseen kiertosuuntaa vaihtavissa porakoneissa ja revolverisorveissa. Käytettävissä pysty- ja vaakasuoraan oikeakätiselle kierteelle.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysavaimen.

Huomautus:

Vaihtoehto ilman pituuden tasoitusta saatavana pyynnöstä. **Koot 30 ja 42** (= MK 4 tai 5 metriselle kierteelle M14– M30 tai M18– M42)**tilauksesta.**

Tekninen kuvaus

Varren Ø-alue	6 - 16 mm
Kierteitysalue	M8-20
Whitworth-putkikierteille	R1/8-1/2
Akselinsuuntainen liike	1,5 mm
Pituus mitattuna konekarasta	170 mm
Vedon pituudentasaus	20 mm
Kiinnitysalueen nelikulma	4,7 - 12 mm
Kotelon Ø	83 mm
Morsekartio MK	3
Työnnön pituudentasaus	10 mm
Whitworth-kierteille	G1/4-13/16
Tuotetyyppi	Kierteitysisukka