

**Garant****eco-työkälinpidin, muoto B1 säteittäinen, oikea, lyhyt, Varren Ø d1: 50 mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	319001 50
GTIN	4045197578747
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
- Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
- Kuulasuihkutussuutin.

**GARANT eco – Käytettäväksi tavallisten kääntöteränpidinten kanssa, GARANT eco – järjestelmän pistosorvauspidinten nro 273830 – 273891 ja GARANT eco – peruspidinten kanssa pistoon, nro 27 3651.**

**Käyttö:**

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

**Standardi:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Muoto: B

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 50 mm

h<sub>5</sub>: 35 mm

h<sub>6</sub>: 60 mm

**Tekninen kuvaus**

Varren $\varnothing d_1$	50 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 50
$h_1$	25 mm
$h_2$	34 mm
$b_1$	100 mm
$l_2$	55 mm
$b_2$	50 mm
$h_6$	60 mm
$h_5$	35 mm
$l_1$	30 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka

---

## Tarvikkeet

Asennusavain kuulasuuttimelle Koko 10	319003 10
---------------------------------------	-----------