



## Pikavaihtokierteitysistukka, BT 50, Kierteenleikkausalue: M3-12



### Tilaustiedot

Tilausnumero	334670 M3-12
GTIN	4045197488527
Tuoteluokka	32P

### Kuvaus

#### Malli:

- Lyhyt malli, joustava työntön ja vedon pituudentasaus.
- Säädeltävä leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.

#### Käyttö:

- Kalibroitujen kierteiden valmistamiseen.
- Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
- NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.

#### Erikoistarvike:

Pikavaihtopitimet nro 335420 – 335660.

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806. AB-kiristysavaimet nro 308820; 308835.

#### Huomautus:

- **Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.**
- **Kierteitysistukka ei sovi sisäjähdytykseen.**

Kiinnitysnormi: ISO 7388-2

Pituudentasaus, työntö: 7,5 mm

Pituudentasaus, veto: 7,5 mm

Ulko-Ø D: 38 mm

Sisä-Ø D<sub>1</sub>: 19 mm

Ulkonema A-mitta: 62 mm

### Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	62 mm
Pituudentasaus, veto	7,5 mm
Sisä-Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Kierteenleikkausalue	M3 – M12
Pituudentasaus, työntö	7,5 mm
Ulko-Ø D	38 mm
Sovitin	BT 50
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

## Tarvikkeet

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 7 mm	335610 7
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Momenttivaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308812 50
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 8 mm	335610 8
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 11 mm	335420 11
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 3,5 mm	335645 3,5
Momenttivaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308810 50
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 7 mm	335420 7
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 4,5 mm	335610 4,5
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 4,5 mm	335420 4,5

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm	335610 9
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 3,5 mm	335610 3,5
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 4,5 mm	335645 4,5
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308780 50
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 6 mm	335420 6
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 6 mm	335610 6
Sarja pikavaihtopitimiä ilman turvaliukukytkintä, 8-osainen	335460
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 3,5 mm	335420 3,5
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 8 mm	335645 8
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 7 mm	335645 7
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 6 mm	335645 6
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm	335645 9

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 10 mm	335610 10
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 8 mm	335420 8
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 9 mm	335420 9
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 11 mm	335610 11
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 10 mm	335420 10
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308700 50
Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 10 mm	335645 10