

Garant**Kutistusistukka jäähdytyskanavareikä, HSK-A 100 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 308277 20 |
| GTIN | 4045197291448 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

Työkalujen integroitu pituudensäätö kiinnitys-Ø D₁ 6 mm alkaen (säätömatka 10 mm).
Kiinnitys-Ø D₁ 6 mm alkaen kierrereivät tasapainotusruuveille.

- **Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.**
- **Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja KM:lle.**
- **RFID-/Balluff chip -poraus.**

GARANT: HSK-työpinnat työstetyt. **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**

Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet.

Käyttö:

- **Lieriövarsijyrsinten ja -porien kiinnittämiseen (toleranssi h6).**
- **Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.**

Toimituksen sisältö:

Istukoissa, joissa on pituuden säätö ja pituuden säätöruuvi (kiinnitys-Ø D₁ 6 mm alkaen).

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410 – 302416. Kutistuslaitteet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 180.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|--------|
| Ulkonema A-mitta | 105 mm |
| Ø D ₂ | 33 mm |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 20 mm |
| Ulko-Ø D | 42 mm |
| Jäähdytinkanavan reikä | lukittava |
| Sovitin | HSK-A 100 lyhyt |
| Kiinnitysnormi | DIN 69893 |
| Kiinnitysnormi | ISO 12164-1 |
| Muoto | A |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Lastuamisstrategia | HSC |
| Tuotetyyppi | Kutistusistukka |

Tarvikkeet

| | |
|---|----------------|
| Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1 | 354215 CU1 |
| Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 16,1-22 mm | 354235 16,1-22 |
| Kavennin Tyyppi SU1 | 354210 SU1 |
| PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 12-20 mm | 354240 12-20 |
| Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 16,1-22 mm | 354236 16,1-22 |
| Alakaappi laitteelle | 354290 |