

SWISS TOOLS

**SisäSORVAUSPIDIN, PSC 63, Kiinnitys-Ø D1: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	318888 40
GTIN	2050001672964
Tuoteluokka	36D

**Kuvaus****Käyttö:**

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.  
SisäSORVAUSPIDINTEN kiinnittämiseen.

**Huomautus:**

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

L <sub>1</sub>	83 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Ulkonema A-mitta	105 mm
Ulko-Ø D	63 mm
Sovitin	PSC 63
Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Weldonistukka

