

**Garant****Pikavaihtokierteitysistukka, SK 40, Kierteenleikkausalue: M3-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	334630 M3-12
GTIN	4045197488428
Tuoteluokka	31P

**Kuvaus****Malli:**

- Lyhyt malli, joustava työnnön ja vedon pituudentasaus.
  - Säädeltävä leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.
  - **GARANT**, jossa kuulaohjainholkki varmistaa välyksettömän pituudentasauksen.
- Kuulaohjainholkki varmistaa vaivattoman ja välyksettömän pituudentasauksen.**

**Käyttö:**

- Kalibroitujen kierteiden valmistamiseen.
- Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
- **NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.**

**Erikoistarvike:**

Pikavaihtopitimet nro 335420 – 335660.

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806. AB-kiristysavaimet nro 308820; 308835.

**Huomautus:**

- **Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.**
- **Kierteitysistukka ei sovi sisäjähdytykseen.**

Kiinnitysnormi: ISO 7388-1

Pituudentasaus, työntö: 7,5 mm

Pituudentasaus, veto: 7,5 mm

Ulko-Ø D: 38 mm

Sisä-Ø D<sub>1</sub>: 19 mm

Ulkonema A-mitta: 60 mm

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	60 mm
Ulko-Ø D	38 mm
Sisä-Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Pituudentasaus, veto	7,5 mm
Kierteenleikkausalue	M3 – M12
Pituudentasaus, työntö	7,5 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	DIN 69871
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

## Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 3,5 mm	335610 3,5
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm	335645 9
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 9 mm	335420 9
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308780 40
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 8 mm	335420 8
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 4,5 mm	335610 4,5
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Vetopultti Hurco 60°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308803 40
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308720 40
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 10 mm	335420 10
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 6 mm	335420 6
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 6 mm	335645 6
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 8 mm	335610 8
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 3,5 mm	335645 3,5
Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 8 mm	335645 8
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 7 mm	335610 7
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 10 mm	335645 10
Sarja pikavaihtopitimiä ilman turvaliukukytöntä, 8-osainen	335460
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 10 mm	335610 10
Vetopultti Hurco 45°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40

Vetopultti Hurco 90°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308805 40
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 11 mm	335610 11
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 3,5 mm	335420 3,5
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 11 mm	335420 11
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 6 mm	335610 6
Vetopultti Hurco 45°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm	335610 9
Momenttinvaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308810 40
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 4,5 mm	335645 4,5
Vetopultti Hurco 60°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308804 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Momenttinvaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308812 40
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 4,5 mm	335420 4,5
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 7 mm	335420 7
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Kiinnityspultit Mazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Vetopultti Hurco 90°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40

Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 7 mm	335645 7
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40