


SWISS TOOLS

Pistoterän pidin aksiaalinen, oikea, PSC-63, Lehden korkeus H: 32 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	318904 32
GTIN	2050001673022
Tuoteluokka	36D

Kuvaus

Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
Pistoterien kiinnittämiseen.

Huomautus:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Norma asiento: ISO 26623-2

Arbor standard: ISO 26623-2

Kiinnitysnormi: ISO 26623-2

Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Befogó szabvány: ISO 26623-2

Norma attacco: ISO 26623-2

Ulkonema A-mitta: 145 mm

L₁: 110 mm

Ulko-Ø D: 80 mm

Kärjen keskisiirto f: 22 mm

Tekninen kuvaus

Lehden korkeus H	32 mm
Kärjen keskisiirto f	22 mm
Ulkonema A-mitta	145 mm
L ₁	110 mm
Ulko-Ø D	80 mm

Sovitin	PSC 63
Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Sisäjäähdytys	kyllä