



Kierteitysistukka, tyyppi DSPL, varrella, Tyyppi: 30



Tilaustiedot

Tilausnumero	334510 30
GTIN	2050001921086
Tuoteluokka	35B

Kuvaus

Malli:

- Kaksoiskiinnitys tapahtuu kolmella kiinnitysleualla, joilla kierretapin varsi keskitetään sekä neljällä leualla, joilla kierretapin nelikulma kiinnitetään.
- Turvakytkin estää oikein säädettyinä työkalun murtumisen. Pohjareikäkierteet voidaan leikata pohjaan asti.
- Uivuus tasaa suuntausvirheitä koneen karan ja työkappaleen välillä.
- Joustava pituudentasaus vaikuttaa työnnössä ja vedossa. Pituudentasaus estää sen, että käsi- tai koneellisessa syötössä kierre leikkautuisi virheellisesti.

Käyttö:

Sisäkierteiden leikkuuseen kiertosuuntaa vaihtavissa porakoneissa ja revolverisorveissa. Käytettävissä pysty- ja vaakasuoraan oikeakätiselle kierteelle.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysavaimen.

Huomautus:

Vaihtoehto ilman pituuden tasoitusta saatavana pyynnöstä. **Koot 30 ja 42** (= MK 4 tai 5 metriselle kierteelle M14– M30 tai M18– M42)**tilauksesta.**

Tekninen kuvaus

Morsekartio MK	4
Pituus mitattuna konekarasta	230 mm
Kiinnitysalueen nelikulma	0 - 18 mm
Kierteitysalue	M14 –M30
Akselinsuuntainen liike	2 mm
Varren Ø-alue	11 - 23 mm
Whitworth-kierteille	G9/16 - 1.1/8
Työnnön pituudentasaus	10 mm
Vedon pituudentasaus	30 mm
Whitworth-putkikierteille	R1/4 – R7/8
Kotelon Ø	106 mm
Tuotetyyppi	Kierteitysisukka