



Pikavaihtokierteitysistukka, BT 50, Kierteenleikkausalue: M6-20



Tilaustiedot

Tilausnumero	334670 M6-20
GTIN	4045197488534
Tuoteluokka	32P

Kuvaus

Malli:

- Lyhyt malli, joustava työntön ja vedon pituudentasaus.
- Säädeltävä leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.

Käyttö:

- Kalibroitujen kierteiden valmistamiseen.
- Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
- NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.

Erikoistarvike:

Pikavaihtopitimet nro 335420 – 335660.

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806. AB-kiristysavaimet nro 308820; 308835.

Huomautus:

- **Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.**
- **Kierteitysistukka ei sovi sisäjähdytykseen.**

Kiinnitysnormi: ISO 7388-2

Pituudentasaus, työntö: 12,5 mm

Pituudentasaus, veto: 12,5 mm

Ulko-Ø D: 55 mm

Sisä-Ø D₁: 31 mm

Ulkonema A-mitta: 83 mm

Tekninen kuvaus

Kierteenleikkausalue	M6 – M20
Sisä-Ø D ₁	31 mm
Ulkonema A-mitta	83 mm
Pituudentasaus, veto	12,5 mm
Pituudentasaus, työntö	12,5 mm
Ulko-Ø D	55 mm
Sovitin	BT 50
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

Tarvikkeet

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 16 mm	335620 16
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 9 mm	335430 9
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 12 mm	335430 12
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 7 mm	335620 7
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 12 mm	335620 12
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 8 mm	335620 8
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308780 50

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 10 mm	335430 10
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 11 mm	335620 11
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 6 mm	335430 6
Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Momenttivaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308812 50
Sarja pikavaihtopitimiä ilman turvaliukukytkintä, 9-osainen	335470
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 16 mm	335647 16
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 7 mm	335647 7
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 7 mm	335430 7
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 11 mm	335647 11
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 6 mm	335647 6
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 11 mm	335430 11
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm	335620 9
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 14 mm	335620 14
Erikoisvetospultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 10 mm	335620 10
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 10 mm	335647 10
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkestä Kierretapinvarren Ø 16 mm	335430 16
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm	335647 9
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 12 mm	335647 12
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkestä Kierretapinvarren Ø 8 mm	335430 8
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 6 mm	335620 6
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 14 mm	335647 14
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 8 mm	335647 8
Momenttivaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308810 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkestä Kierretapinvarren Ø 14 mm	335430 14
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308700 50