

**Työkalunpidin, muoto B1 säteittäinen, oikea, lyhyt, Varren Ø d1: 16 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319000 16
GTIN	4045197373632
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
- Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
- Kuulasuihikutussuutin.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Muoto: B

h₁: 12 mm

h₂: 17 mm

b₁: 42 mm

b₂: 25 mm

h₅: 20 mm

h₆: 22 mm

Tekninen kuvaus

b ₂	25 mm
h ₆	22 mm

h_1	12 mm
Varren $\varnothing d_1$	16 mm
b_1	42 mm
l_1	13 mm
h_5	20 mm
h_2	17 mm
l_2	24 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 16
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka

Tarvikkeet

Asennusavain kuulusuuttimelle Koko 10

319003 10