

Garant**Kutistusistukka jäähdytyskanavareikä, HSK-A 100 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308277 25
GTIN	4045197291455
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Työkalujen integroitu pituudensäätö kiinnitys-Ø D₁ 6 mm alkaen (säätömatka 10 mm).
Kiinnitys-Ø D₁ 6 mm alkaen kierrereivät tasapainotusruuveille.

- **Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.**
- **Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja KM:lle.**
- **RFID-/Balluff chip -poraus.**

GARANT: HSK-työpinnat työstetyt. **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**

Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet.

Käyttö:

- **Lieriövarsijyrsinten ja -porien kiinnittämiseen (toleranssi h6).**
- **Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.**

Toimituksen sisältö:

Istukoissa, joissa on pituuden säätö ja pituuden säätöruuvi (kiinnitys-Ø D₁ 6 mm alkaen).

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410 – 302416. Kutistuslaitteet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 180.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	115 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	25 mm

Ø D ₂	44 mm
Ulko-Ø D	53 mm
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Sovitin	HSK-A 100 lyhyt
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Puolanvaihtolaippa SU1 Kiinnitys-Ø:lle 20-32 mm	354240 20-32
Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Jäähdytysadapteri, pitkä 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Alakaappi laitteelle	354290