



## Pikavaihtokierteitysistukka, MK4, Kierteenleikkausalue: M6-20



### Tilaustiedot

Tilausnumero	334646 M6-20
GTIN	4045197606822
Tuoteluokka	32P

### Kuvaus

#### Malli:

- Lyhyt malli, joustava työnnön ja vedon pituudentasaus.
- Säädeltävä leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.
- GARANT, jossa kuulaohjainholkki varmistaa välyksettömän pituudentasauksen.

Morsekartio DIN 228 B.

#### Käyttö:

- Kalibroituja kierteiden valmistamiseen.
- Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
- NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.

#### Erikoistarvike:

Pikavaihtopitimet nro 335420 – 335660.

#### Huomautus:

- Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.
- Kierteitysistukka ei sovi sisäjähdytykseen.

Pituudentasaus, työntö: 12,5 mm

Pituudentasaus, veto: 12,5 mm

Ulko-Ø D: 55 mm

Sisä-Ø D<sub>i</sub>: 31 mm

Ulkonema A-mitta: 70 mm

### Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	70 mm
Pituudentasaus, veto	12,5 mm

Pituudentasaus, työntö	12,5 mm
Ulko-Ø D	55 mm
Sisä-Ø D <sub>1</sub>	31 mm
Kierteenleikkausalue	M6 – M20
Sovitin	MK4
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

## Tarvikkeet

Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 6 mm	335647 6
Sarja pikavaihtopitimiä ilman turvaliukukytintä, 9-osainen	335470
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytin Kierretapinvarren Ø 16 mm	335647 16
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytintä Kierretapinvarren Ø 16 mm	335430 16
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytin Kierretapinvarren Ø 6 mm	335620 6
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytin Kierretapinvarren Ø 16 mm	335620 16
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytin Kierretapinvarren Ø 10 mm	335620 10
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytintä Kierretapinvarren Ø 9 mm	335430 9
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytin Kierretapinvarren Ø 7 mm	335647 7
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytintä Kierretapinvarren Ø 8 mm	335430 8
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytintä Kierretapinvarren Ø 12 mm	335430 12
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytin Kierretapinvarren Ø 11 mm	335620 11

Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 12 mm	335647 12
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 11 mm	335647 11
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm	335620 9
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 10 mm	335430 10
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 8 mm	335620 8
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 11 mm	335430 11
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 14 mm	335430 14
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 12 mm	335620 12
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 8 mm	335647 8
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 7 mm	335430 7
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 6 mm	335430 6
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 10 mm	335647 10
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm	335647 9
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 14 mm	335647 14
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 14 mm	335620 14
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 7 mm	335620 7