

**Työkalunpidin, muoto B3 säteittäinen, oikea, lyhyt, Varren Ø d1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319050 16
GTIN	
Tuoteluokka	32V

**Kuvaus****Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
- Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
- Kuulasuihkutussuutin.

**Käyttö:**

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

**Standardi:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tekninen kuvaus**

$l_1$	13 mm
$h_6$	22 mm
$h_5$	20 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 16
$l_2$	24 mm
Varren Ø d <sub>1</sub>	16 mm
$h_2$	17 mm

b <sub>2</sub>	25 mm
b <sub>1</sub>	42 mm
h <sub>1</sub>	12 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka