

**Työkalunpidin, muoto B2 säteittäinen, vasen, lyhyt, Varren Ø d1: 20 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319010 20
GTIN	4045197223906
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
- Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
- Kuulasuihkutussuutin.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Muoto: B

h_1 : 16 mm

h_2 : 22 mm

b_1 : 55 mm

b_2 : 30 mm

h_5 : 30 mm

h_6 : 25 mm

Tekninen kuvaus

b_2	30 mm
h_1	16 mm

b ₁	55 mm
Varren Ø d ₁	20 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 20
l ₁	16 mm
l ₂	30 mm
h ₂	22 mm
h ₅	30 mm
h ₆	25 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka