

**Työkalunpidin, muoto B3 säteittäinen, oikea, lyhyt, Varren Ø d1: 50 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319050 50
GTIN	4045197373687
Tuoteluokka	32V

**Kuvaus****Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
- Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
- Kuulasuihkutussuutin.

**Käyttö:**

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

**Standardi:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Muoto: B

h<sub>1</sub>: 32 mm

h<sub>2</sub>: 41 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 50 mm

h<sub>5</sub>: 35 mm

h<sub>6</sub>: 60 mm

**Tekninen kuvaus**

h <sub>2</sub>	41 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 50

$l_1$	30 mm
$h_5$	35 mm
$h_6$	60 mm
$l_2$	55 mm
$h_1$	32 mm
Varren $\varnothing d_1$	50 mm
$b_2$	50 mm
$b_1$	100 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka

## Tarvikkeet

Asennusavain kuulasuuttimelle Koko 10

319003 10