

## Garant

### Kutistusistukka jäähdytyskanavareikä, HSK-A 100 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 32mm



#### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 308277 32     |
| GTIN         | 4045197291462 |
| Tuoteluokka  | 31A           |

#### Kuvaus

##### Malli:

Työkalujen integroitu pituudensäätö kiinnitys-Ø D<sub>1</sub> 6 mm alkaen (säätömatka 10 mm).  
Kiinnitys-Ø D<sub>1</sub> 6 mm alkaen kierrereivät tasapainotusruuveille.

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja KM:lle.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

**GARANT:** HSK-työpinnat työstetyt. **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**

**Jäähdytyskanavat** ja tiivistettävät kierteet.

##### Käyttö:

- Lieriövarsijyrsinten ja -porien kiinnittämiseen (toleranssi h6).
- Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

##### Toimituksen sisältö:

Istukoissa, joissa on pituuden säätö ja pituuden säätöruuvi (kiinnitys-Ø D<sub>1</sub> 6 mm alkaen).

##### Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410 – 302416. Kutistuslaitteet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 180.

#### Tekninen kuvaus

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub> | 32 mm |
| Ø D <sub>2</sub>           | 44 mm |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Ulkonema A-mitta                    | 120 mm                             |
| Ulko-Ø D                            | 53 mm                              |
| Jäähdytinkanavan reikä              | lukittava                          |
| Sovitin                             | HSK-A 100 lyhyt                    |
| Kiinnitysnormi                      | DIN 69893                          |
| Kiinnitysnormi                      | ISO 12164-1                        |
| Muoto                               | A                                  |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup> |
| Pyörintätarkkuus                    | ≤ 3 µm                             |
| Lastuamisstrategia                  | HPC                                |
| Lastuamisstrategia                  | HSC                                |
| Tuotetyyppi                         | Kutistusistukka                    |

## Tarvikkeet

|   |                |
|---|----------------|
| Kavennin Tyyppi SU1                                     | 354210 SU1     |
| Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1                             | 354215 CU1     |
| Alakaappi laitteelle                                    | 354290         |
| Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 22,1-32 mm | 354235 22,1-32 |
| PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 20-32 mm          | 354240 20-32   |
| Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 22,1-32 mm | 354236 22,1-32 |