



Pikavaihtokierteitysistukka, SK 40, Kierteenleikkausalue: M3-12



Tilaustiedot

Tilausnumero	334634 M3-12
GTIN	4045197488442
Tuoteluokka	32P

Kuvaus

Malli:

- Lyhyt malli, joustava työnnön ja vedon pituudentasaus.
- Säädetty leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.
- GARANT, jossa kuulaohjainholkki varmistaa välyksettömän pituudentasauksen.

Käyttö:

- Kalibroitujen kierteiden valmistamiseen.
- Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
- NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.

Erikoistarvike:

Pikavaihtopitimet nro 335420 – 335660.

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806. AB-kiristysavaimet nro 308820; 308835.

Huomautus:

- **Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.**
- **Kierteitysistukka ei sovi sisäjähdytykseen.**

Kiinnitysnormi: ISO 7388-1

Pituudentasaus, työntö: 7,5 mm

Pituudentasaus, veto: 7,5 mm

Ulko-Ø D: 38 mm

Sisä-Ø D_i: 19 mm

Ulkonema A-mitta: 60 mm

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	60 mm
Ulko-Ø D	38 mm
Pituudentasaus, työntö	7,5 mm
Sisä-Ø D ₁	19 mm
Kierteenleikkausalue	M3 – M12
Pituudentasaus, veto	7,5 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	DIN 69871
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 6 mm	335420 6
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Vetopultti Hurco 60°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308803 40
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 3,5 mm	335420 3,5
Vetopultti Hurco 45°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 8 mm	335420 8
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 6 mm	335610 6
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 9 mm	335420 9
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 10 mm	335610 10
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Vetopultti Hurco 90°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 3,5 mm	335610 3,5
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 11 mm	335610 11
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm	335610 9
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 11 mm	335420 11
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 6 mm	335645 6
Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspultit Mazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Vetopultti Hurco 90°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308805 40
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 8 mm	335645 8
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 8 mm	335610 8
Sarja pikavaihtopitimiä ilman turvaliukukytkintä, 8-osainen	335460
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 7 mm	335645 7
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Momenttivaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308810 40
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 10 mm	335420 10
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Vetopultti Hurco 45°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 3,5 mm	335645 3,5
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 7 mm	335420 7
Vetopultti Hurco 60°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308804 40
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 7 mm	335610 7
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308780 40
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 10 mm	335645 10
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Momenttivaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308812 40
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 4,5 mm	335420 4,5
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm	335645 9
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 4,5 mm	335645 4,5

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-
varteen 40

308720 40

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren
Ø 4,5 mm

335610 4,5