

AEG

Poravasara, Tyyppi: KH28SXE



Tilaustiedot

Tilausnumero	075620 KH28SXE
GTIN	4002395194377
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:

- 1010 W-monitoimiporavasara, varustettu FIXTEC-sovittimella, erittäin nopeaan vaihtoon SDS-plus-istukan ja pikakiinnitysporaistukan välillä.
- Pneumaattinen iskumekanismi.
- Ohjauselektronikka, portaaton kierrosnopeuden ja iskuntiheyden valinta.
- Turvaliukukytkin.
- 2-vaihteinen planeettavaihteisto.
- Pysäytys- ja teränrajoitintoiminto 16 asennossa kevyitä taltaustehtäviä varten.
- Iskun pysäytys porausta ja ruuvausta varten.
- Soft-Grip tuo käyttömukavuutta.

Etu:

FIXTEC-adapteri SDS-Plus-istukkaan.

Toimituksen sisältö:

FIXTEC-adapteri, pikakiinnitysporaistukka 1,5–13 mm, SDS-plus-istukka, lisäkahva, poraussyvyuden rajoitin, kantolaukku.

Tekninen kuvaus

Paino	2,8 kg
-------	--------

Tehonkulutus	1010 W
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 1500 min ⁻¹
Suurin iskutiheys	5000 min ⁻¹
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	15,4 m/s ²
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
kierukaporan enimmäis-Ø, betoni	28 mm
Iskuenergia	2,8 J
Valmistajamerkintä	KH28SXE
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	30 mm
Varsi	SDS Plus
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
soveltuu materiaalille	kivi
soveltuu materiaalille	Betoni
soveltuu materiaalille	Muuri
Tuotetyyppi	Yhdistelmävasara