

mato

Lube-Shuttle-paineilmarasvapuristin, 400 g



Tilaustiedot

Tilausnumero	083587
GTIN	4016553037307
Tuoteluokka	08H

Kuvaus

Malli:

Tasapainoinen, yhdellä kädellä käytettävä paineilmarasvapuristin. Kertaruiskutusjärjestelmä optimaaliseen rasvanhallintaan (1 cm³ / isku), paineensiirto 1:60. Täyttö Lube-Shuttle-patruunoilla (Sisältö: 400 g). Soveltuu rasvoille NLGI-luokkaan 3 asti. Voidaan käyttää hyvin kylmissä olosuhteissa.

Toimituksen sisältö:

Pakkaukseen sisältyy kumipanssariletku ja 4-leukainen hydraulinen tarttumasuutin.

Tekninen kuvaus

Työpaine	400 bar
Koestuspaine	800 bar
Letkuliitântäkierre	R1/8 tuuma
Käyttöalue paineilman syöttö	3 - 8 bar
Tuotenimen määrite	400 g
Tuotetyyppi	Rasvapuristin

Tarvikkeet

4-leukainen hydraulinen tartuntasuukappale, Kiinnityskierre: 1/8	083589 1/8
Suutinputki ja yleissuukappale, Kiinnityskierre: 1/8	083583 1/8
4-leukainen hydraulinen tartuntasuukappale safeLOCK, Kiinnityskierre: 1/8	083596 1/8
Panssariletku, jossa 4-leukainen hydraulinen tartuntasuukappale, Kiinnityskierre: 1/8	083586 1/8
Panssariletku ja luistokytkin, Kiinnityskierre: 1/8	083588 1/8
Suutinputkin ja kärkisuukappale, Kiinnityskierre: 1/8	083584 1/8