

SWISS TOOLS

**SisäSORVAUSPIDIN VASEN, HSK-T, VARREN Ø / TERÄNKOKO: 63/12-140mm****Tilaustiedot**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 320086 63/12-140 |
| GTIN         | 2050001715593    |
| Tuoteluokka  | 36D              |

**Kuvaus****Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.  
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

|  |             |
|--|-------------|
| Terän koko                               | 12          |
| Sopiva kääntöterä                        | CC.. 1204.. |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>1</sub> min | 50 mm       |
| Akselin kärkietäisyys f                  | 27 mm       |
| Ulkonema A-mitta                         | 140 mm      |
| Varaosa                                  | S01         |
| Varren Ø                                 | 63 mm       |
| Hyötypituus L <sub>N</sub>               | 114 mm      |
| Sovitin                                  | HSK-T       |
| Käyttötapa                               | Vasen       |
| Kiinnitysnormi                           | ISO 12164-3 |
| Sisäjäähdytys                            | kyllä       |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Asetuskulma k | 95 astetta       |
| Varsityyppi   | Onttovarsikartio |
| Tuotetyyppi   | Sisäsorvauspidin |

## Tarvikkeet

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Välikappale nro 1 Tyyppi P01          | 320610 P01 |
| Kulmavipu nro 4 Tyyppi P01            | 320612 P01 |
| Suurtehojäähdytysuurin (HP) Tyyppi 63 | 320001 63  |
| Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P05       | 320611 P05 |
| Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P06       | 320611 P06 |
| Putkinasta nro 7 Tyyppi P04           | 320618 P04 |
| Kulmavipu nro 4 Tyyppi P04            | 320612 P04 |
| Välikappale nro 1 Tyyppi P05          | 320610 P05 |
| Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi D07       | 320611 D07 |
| Kiinnitysleuka nro 6 Tyyppi D07       | 320614 D07 |
| Suutinrenkas nro 5 Tyyppi D07         | 320613 D07 |
| Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P01       | 320611 P01 |
| Välikappale nro 1 Tyyppi P04          | 320610 P04 |
| Välikappale nro 1 Tyyppi P02          | 320610 P02 |
| Välikappale nro 1 Tyyppi P06          | 320610 P06 |
| Putkinasta nro 7 Tyyppi P02           | 320618 P02 |
| Kulmavipu nro 4 Tyyppi P02            | 320612 P02 |
| Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P02       | 320611 P02 |
| Putkinasta nro 7 Tyyppi P05           | 320618 P05 |
| Kulmavipu nro 4 Tyyppi P06            | 320612 P06 |
| Putkinasta nro 7 Tyyppi P01           | 320618 P01 |
| Putkinasta nro 7 Tyyppi P06           | 320618 P06 |
| Kulmavipu nro 4 Tyyppi P05            | 320612 P05 |

