

**Garant****Kutistusistukka 3°, kapea, HSK-E 40 A = 60, Kiinnitys-Ø D1: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308302 4
GTIN	4045197480095
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).
- HSK-työpinnat työstetty.
- Erittäin kapea rakenne (3°-profiili).

**Tasapainotusluokka 2,5 / 40000 min<sup>-1</sup>.**

**Käyttö:**

- Erytisesti työkalujen ja muottien valmistukseen.
- Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880. Hylsyavain nro 309890. Kutistusistukan pidennyskappaleet 302410 koko 12/3 ja 12/4. Kutituslaitteet nro 354210 – 354450.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Ulkonema A-mitta	60 mm
Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Ulko-Ø D	15 mm
Sovitin	HSK-E 40 A = 60
Kiinnitysnormi	DIN 69893

Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	E
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 40000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

## Tarvikkeet

Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Alakaappi laitteelle	354290
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Jäähdytysadapteri, pitkä 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Puolanvaihtolaippa SU1 Kiinnitys-Ø:lle 3-5 mm	354240 3-5