

SWISS TOOLS

**SisäSORVAUSPIDIN VASEN, HSK-T, VARREN Ø / TERÄNKOKO: 63/12-160mm****TilauSTIEDOT**

Tilausnumero	320086 63/12-160
GTIN	2050001715562
Tuoteluokka	36D

**KuVAUS****HuomAUTUS:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.  
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

**TekNinen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>1</sub> min	40 mm
Terän koko	12
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Ulkonema A-mitta	160 mm
Varaosa	S01
Akselin kärkietäisyys f	22 mm
Varren Ø	63 mm
Hyötypituus L <sub>N</sub>	134 mm
Sovitin	HSK-T
Käyttötapa	Vasen
Kiinnitysnormi	ISO 12164-3
Sisäjäähdytys	kyllä

Asetuskulma κ	95 astetta
Varsityyppi	Onttovarsikartio
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

Putkinasta nro 7 Tyyppi P06	320618 P06
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P01	320612 P01
Putkinasta nro 7 Tyyppi P05	320618 P05
Välikappale nro 1 Tyyppi P01	320610 P01
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P04	320612 P04
Välikappale nro 1 Tyyppi P05	320610 P05
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P06	320612 P06
Välikappale nro 1 Tyyppi P02	320610 P02
Suurtehojäähdytysuurin (HP) Tyyppi 63	320001 63
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P05	320612 P05
Putkinasta nro 7 Tyyppi P04	320618 P04
Putkinasta nro 7 Tyyppi P01	320618 P01
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P05	320611 P05
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P02	320612 P02
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi D07	320611 D07
Putkinasta nro 7 Tyyppi P02	320618 P02
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P06	320611 P06
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P02	320611 P02
Välikappale nro 1 Tyyppi P06	320610 P06
Suutinrenkas nro 5 Tyyppi D07	320613 D07
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P01	320611 P01
Välikappale nro 1 Tyyppi P04	320610 P04
Kiinnitysleuka nro 6 Tyyppi D07	320614 D07

