

Garant**Kutistusistukka 3°, kapea, HSK-E 40 A = 70, Kiinnitys-Ø D1: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308304 8
GTIN	4045197480194
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).
- HSK-työpinnat työstetty.
- Erittäin kapea rakenne (3°-profiili).

Tasapainotusluokka 2,5 / 40000 min⁻¹.

Käyttö:

- Erityisesti työkalujen ja muottien valmistukseen.
- Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880. Hylsyavain nro 309890. Kutistusistukan pidennyskappaleet 302410 koko 12/3 ja 12/4. Kutistuslaitteet nro 354210 – 354450.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	14 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	8 mm
Ulkonema A-mitta	70 mm
Ulko-Ø D	20 mm
Sovitin	HSK-E 40 A = 70
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1

Muoto	E
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 40000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354235 6-9
Alakaappi laitteelle	354290
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354236 6-9
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1