

**Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin, M3 – 12, Kierretapinvarren Ø: 3,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	335610 3,5
GTIN	4045197152633
Tuoteluokka	32H

Kuvaus**Malli:**

Pikavaihtopitimet, joissa **on** turvaliukukytkin.

Käyttö:

Pohjarei'ille

Huomautus:

Momenttihylsyt toimitetaan momentinsäädöllä teräksen työstöä varten (R_m 600 – 800 N/mm²). Säädön mukauttaminen onnistuu kiertämällä mutteria.

Tekninen kuvaus

Kierretapinvarren Ø	3,5 mm
Varren nelikulmio	2,7 mm
Kierretappialue	M3 – 12
Ulko-Ø D	32 mm
Varren Ø d	19 mm
Liitântäpituus L	21,5 mm

Ulottuma H	25 mm
Tuotetyyppi	Pikavaihtopidin