

HOLEX**Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä, M14 – 33, Kierretapinvarren Ø: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	335440 16
GTIN	4045197335913
Tuoteluokka	32H

Kuvaus**Malli:**

Pikavaihtopitimet **ilman** turvaliukukytkintä.

Käyttö:

Laukeavien kierteisistukkojen kanssa, nro 335340.

Huomautus:

Momenttihylsyt toimitetaan momentinsäädöllä teräksen työstöä varten (R_m 600 – 800 N/mm²). Säädön mukauttaminen onnistuu kiertämällä mutteria.

Tekninen kuvaus

Kierretapinvarren Ø	16 mm
Varren nelikulmio	12 mm
Kierretappialue	M14 – 33
Ulko-Ø D	68 mm
Varren Ø d	48 mm

Liitäntäpituus L	55,5 mm
Ulottuma H	14 mm
Tuotetyyppi	Pikavaihtopidin