



## Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä, M14 – 33, Kierretapinvarren Ø: 18mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	335440 18
GTIN	4045197335920
Tuoteluokka	32H

### Kuvaus

**Malli:**

Pikavaihtopitimet **ilman** turvaliukukytkintä.

**Käyttö:**

Laukeavien kierteisistukkojen kanssa, nro 335340.

**Huomautus:**

Momenttihylsyt toimitetaan momentinsäädöllä teräksen työstöä varten ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Säädön mukauttaminen onnistuu kiertämällä mutteria.

### Tekninen kuvaus

Kierretapinvarren Ø	18 mm
Varren nelikulmio	14,5 mm
Kierretappialue	M14 – 33
Ulko-Ø D	68 mm
Varren Ø d	48 mm

Liitäntäpituus L	55,5 mm
Ulottuma H	14 mm
Tuotetyyppi	Pikavaihtopidin