

Garant**Kutistusistukka 3°, kapea, HSK-A 63 A = 120, Kiinnitys-Ø D1: 6mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 308318 6 |
| GTIN | 4045197480606 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

- **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**
- **HSK-työpinnat työstetty.**
- **Erittäin kapea rakenne (3°-profiili).**

Tasapainotusluokka 2,5 / 25000 min⁻¹. RFID/Balluf chip -poraus.

Käyttö:

- **Erytisesti työkalujen ja muottien valmistukseen.**
- **Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.**

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880. Hylsyavain nro 309890. Kutistusistukan pidennyskappaleet 302410 koko 12/3 ja 12/4. Kutistuslaitteet nro 354210 – 354450.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|------------------|
| Ulkonema A-mitta | 120 mm |
| Ø D ₂ | 12 mm |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 6 mm |
| Ulko-Ø D | 22 mm |
| Sovitin | HSK-A 63 A = 120 |
| Kiinnitysnormi | DIN 69893 |
| Kiinnitysnormi | ISO 12164-1 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Muoto | A |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 μm |
| Lastuamisstrategia | HSC |
| Tuotetyyppi | Kutistusistukka |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1 | 354215 CU1 |
| Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm | 354236 6-9 |
| Kavennin Tyyppi SU1 | 354210 SU1 |
| Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm | 354235 6-9 |
| PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Alakaappi laitteelle | 354290 |